

Prensa Hidráulica Calentada De 30 Toneladas Para Síntesis Avanzada De Polímeros, Investigación De Baterías De Estado Sólido Y Densificación De Cerámicas

Número de artículo: XP10



Introducción

La prensa calentada de 30 toneladas de KINTEK ofrece una compactación de alta presión precisa con refrigeración por agua integrada, controles de temperatura programables y compatibilidad con guantes de manipulación (glovebox) para investigación de electrolitos de estado sólido, polímeros y cerámicas. Configuraciones Estándar (110 kg) y Pro (150 kg), con enfriador recirculante opcional para un enfriamiento rápido.

[Aprende más](#)