

# prensas Hidráulicas Automáticas Con Placas Calefactadas Para Laboratorio

Número de artículo: PPL



## Introducción

Prensa hidráulica de laboratorio con calentamiento automático KINTEK: Calentamiento de precisión, presión uniforme y control automatizado para un procesamiento superior de las muestras. Ideal para laboratorios e investigación. Póngase en contacto con nosotros

[Aprende más](#)

|                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de instrumento                                    | PP-900L                                                                           |
| Rango de presión                                         | 0-10T                                                                             |
| Proceso de presurización                                 | Presurización de programa - presión de programa - descarga de presión temporizada |
| Tiempo de retención de la presión                        | 1 segundo ~ 9999 segundos (Ajustado en "osegundos" para mayor claridad)           |
| Carrera del cilindro                                     | 80 mm                                                                             |
| Temperatura de calentamiento                             | Hasta 1000°C                                                                      |
| Material del molde                                       | Aleación a base de níquel (material resistente a altas temperaturas)              |
| Tamaño de la muestra                                     | Φ10-30mm                                                                          |
| Forma del molde                                          | Φ50x90mm                                                                          |
| El calibre del horno                                     | Φ60mm                                                                             |
| Tamaño de toda la máquina                                | 400x380x780 (LxAxA) mm                                                            |
| Fuente de alimentación                                   | 220V 50Hz                                                                         |
| Diagrama dimensional de la prensa para tabletas en polvo |                                                                                   |