

Máquina De Prensa Hidráulica Automática De Alta Temperatura Con Placas Calentadas Para Laboratorio

Número de artículo: PHA



Introducción

Prensa caliente de alta temperatura KINTEK: Sinterización de precisión y procesamiento de materiales para laboratorios. Consiga temperaturas extremas y resultados uniformes. Soluciones personalizadas disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	PHA
Rango de presión	0-10T
Proceso de presión	Programa de presurización-Programa de mantenimiento de presión-tiempo de liberación de presión
Tiempo de mantenimiento de la presión	1 segundo~∞ segundos
Carrera del cilindro	80mm
Temperatura de calentamiento	Máximo 1000°C
Material del molde	Aleación a base de níquel (material resistente a altas temperaturas)
Tamaño de la muestra	Diámetro 10-30mm
Forma del molde	Diámetro 50*90mm (referido a dimensiones exteriores o tipo de molde específico)
Diámetro del horno	Diámetro 60mm
Tamaño completo de la máquina	400*380*780 (L*A*A) mm
Suministro eléctrico	220V 50Hz
Diagrama de tamaño de la prensa para tabletas de polvo	