

Prensa Hidráulica Automática De Laboratorio Para Prensado De Pellets Xrf Y Kbr

Número de artículo: PMXA



Introducción

Prensa de pellets XRF KinTek: Preparación automatizada de muestras para análisis XRF/IR precisos. Pelets de alta calidad, presión programable y diseño duradero. Aumente la eficiencia de su laboratorio hoy mismo.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
Rango de presión	1-30,0 toneladas	0-40,0 toneladas	0-60,0 toneladas
Proceso de presurización	Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Descarga temporizada de la presión - Extracción automática de la muestra	Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Descarga temporizada - Toma de muestras automática	Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Descarga temporizada - Extracción automática de la muestra
Tiempo de mantenimiento	0-999 segundos	0-999 segundos	0-999 segundos
Conversión de la presión	El programa convierte automáticamente la presión soportada por el molde	El programa convierte automáticamente la presión soportada por el molde	El programa convierte automáticamente la presión soportada por el molde
Pantalla	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Botones metálicos	Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces	Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces	Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces
Molde incorporado	Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (1 juego de moldes incorporado)	Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (1 juego de moldes incorporado)	Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (1 juego de moldes incorporado)
Tamaño de la muestra	Configuración estándar 40mm (personalizable)	Configuración estándar 40 mm (personalizable)	Configuración estándar 40mm (personalizable)
Material del molde	Acero para moldes 440C	Acero para moldes 440C	Acero para moldes 440C
Método de desmoldeo	Desmoldeo automático	Desmoldeo automático	Desmoldeo automático
Dimensiones externas (LxAxH)	250x390x460mm	280x460x550mm	300x520x580mm
Suministro de energía del equipo	550W (220V/110V puede ser personalizado)	550W (220V/110V puede ser personalizado)	550W (220V/110V puede ser personalizado)
Peso del equipo	Aprox. 120Kg	Aprox. 150Kg	Aprox. 180Kg
Diagrama dimensional de la prensa para tabletas en polvo	Ver imagen abajo	Ver imagen inferior	Ver imagen inferior