

# Selladora De Pilas De Botón

Número de artículo: PC2NS



## Introducción

El sellador manual de pilas de botón KINTEK garantiza un sellado preciso y hermético para pilas CR2032, LR44. Ideal para laboratorios, I+D y pequeñas producciones. ¡Aumente la eficiencia ahora!

[Aprende más](#)

| Modelo de aparato                 | PC2NS                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Rango de presión                  | 0-2T (0-25MPa)                             |
| Diámetro del pistón               | 32mm(d) en cilindro de aceite cromado      |
| Manómetro                         | Indicación digital 0,00-40,00MPa           |
| Molde estándar                    | Molde de paquete estándar de la serie CR20 |
| Molde de sellado                  | Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.      |
| Presión de sellado                | Generalmente entre 0,8-1,2 toneladas       |
| Molde de extracción de cáscaras   | Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.      |
| Presión de desmoldeo              | Generalmente entre 0,4 toneladas           |
| Dimensiones generales             | 210*165*290mm(LX*W*H)                      |
| Peso del equipo                   | 12Kg                                       |
| Diagrama del tamaño de la máquina |                                            |