

Selladora De Pilas De Botón Para Laboratorio

Número de artículo: PP2N



Introducción

Aumente la producción de pilas de botón con la selladora eléctrica de KINTEK: sellado de precisión, 300-600 unidades/hora, control inteligente de la presión. ¡Aumente el rendimiento ahora!

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PP2N
Rango de presión	50-1500kg
Proceso de adición de presión	Programa de presurización - programa de mantenimiento de la presión - liberación temporizada de la presión
Tiempo de mantenimiento de presión	0-999 segundos
Conversión de la presión	El programa convierte automáticamente la presión que puede soportar el molde
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Molde de sellado	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde de extracción de conchas	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde estándar	Molde de envasado estándar de la serie CR20
Dimensiones	220*240*380(L*W*H)
Alimentación del equipo	220V(50Hz/60Hz)
Peso del equipo	35kg
Diagrama del tamaño de la máquina	