

Prensa Hidráulica En Caliente De Laboratorio Compacta Para Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: MY24



Introducción

Prensa hidráulica en caliente compacta de sobremesa diseñada para la fabricación de baterías de estado sólido, el curado de compuestos poliméricos y la laminación de electrodos. Cuenta con control de temperatura PID programable de hasta 500 °C, mantenimiento automático de la presión con una precisión de sensor del 0,2 % y una interfaz táctil de 7 pulgadas para resultados repetibles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	MY24
Temperatura de Trabajo del Plato	0 °C a 500 °C
Método de Control de Calentamiento	Control PID Programable
Potencia de Calentamiento	3500 W
Dimensiones del Plato	300 mm × 300 mm
Luz del Plato (Separación)	50 mm
Carga Hidráulica Máxima	0 a 200 Toneladas (ajustable)
Método de Control de Presión	Control Automático Programable
Precisión del Sensor de Presión	0,2 % de Escala Completa
Modo de Mantenimiento de Presión	Compensación automática / umbral ajustable (ej., ±0,5 % del objetivo)
Interfaz de Usuario	Controlador Táctil de 7 pulgadas
Requisitos de Energía	220 V / 50 Hz
Dimensiones del Equipo	650 mm × 500 mm × 850 mm
Peso del Equipo	550 kg