

# Máquina De Termorretracción De Pvc De Temperatura Constante De Alta Velocidad Máquina De Embalaje Termorretráctil

Número de artículo: YZ24



## Introducción

Máquina de termorretracción de PVC de temperatura constante de alta velocidad y máquina de embalaje termorretráctil para el procesamiento de películas de paquetes de baterías, con disipación de calor para una operación más segura, larga vida útil y soporte de flujo de trabajo de producción confiable en diversos entornos de producción.

[Aprende más](#)

| Aplicación                                              | Descripción                                                                                                                                                                | Beneficio clave                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retracción de película de PVC para paquetes de baterías | Retrae la película de PVC alrededor de los paquetes de baterías ensamblados después de que el paquete ha sido preparado para el embalaje protector.                        | Proporciona un paso de embalaje térmico dedicado para los flujos de trabajo de producción de paquetes de baterías.                             |
| Investigación y desarrollo de baterías                  | Admite pruebas de embalaje y desarrollo de procesos donde los conjuntos de paquetes de baterías requieren termorretracción de película de PVC.                             | Permite un movimiento ajustable de la cinta transportadora de 1-7.5 m/min durante el trabajo de desarrollo.                                    |
| Líneas de ensamblaje de baterías                        | Se integra en un flujo de trabajo de ensamblaje de baterías como una estación de termorretracción basada en cinta transportadora.                                          | Crea una etapa de procesamiento definida entre la aplicación de la película y la manipulación posterior.                                       |
| Producción de baterías en lotes pequeños                | Procesa lotes de paquetes de baterías en un laboratorio fijo o área de producción utilizando la caja de calor y la cinta transportadora especificadas.                     | Combina el calentamiento dedicado con el transporte motorizado del producto para un trabajo por lotes organizado.                              |
| Validación del proceso de embalaje de baterías          | Proporciona equipo para evaluar las condiciones de retracción de la película de PVC utilizando una velocidad de transporte ajustable y una zona de calentamiento dedicada. | Ayuda a los operadores a establecer un flujo de trabajo operativo adecuado para el material de embalaje y el formato de paquete especificados. |
| Expansión de la línea de producción                     | Añade una capacidad dedicada de retracción de película de PVC a las instalaciones que ya realizan la fabricación o el embalaje de paquetes de baterías.                    | Extiende el proceso de embalaje sin necesidad de una operación de calentamiento manual por separado.                                           |

| Parámetro                            | Especificación                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número de artículo del producto      | YZ24                                                          |
| Aplicación                           | Termorretracción de película de PVC para paquetes de baterías |
| Fuente de alimentación               | 380 V, 50 Hz, trifásica de cuatro hilos                       |
| Consumo total de energía             | 10.5 KW máximo                                                |
| Dimensiones de la máquina            | 1600 Al x 610 An x 2700 L mm                                  |
| Dimensiones de la caja de calor      | 250 Al x 480 An x 1600 L mm                                   |
| Velocidad de la cinta transportadora | 1-7.5 m/min                                                   |
| Potencia del tubo de calentamiento   | 11 KW                                                         |
| Peso de la máquina                   | 210 kg                                                        |