

Molde De Desmontaje Y Sellado De Pilas De Botón De Laboratorio

Número de artículo: PCKM



Introducción

Los moldes de sellado de precisión para pilas de botón de KINTEK garantizan resultados herméticos y libres de contaminación para laboratorios y producción. Aumente la eficiencia con soluciones duraderas y de alto rendimiento.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	Molde de extracción de pila de botón	Molde de sellado de pila de botón
Molde de desmontaje	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de desmontaje		0,8-1,2Ton
Dimensiones	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
Peso	1.85kg	1.85kg

Diagrama del tamaño del molde de sellado