


Lab Botón Batería Tableta Prensa Sellado Molde

Número de artículo: PMN

Introducción

Troquel de sellado de precisión para montaje y análisis de pilas de botón. Acero endurecido duradero, compatible con CR16-CR30. Mejora la integridad y el rendimiento de la pila. ¡Consiga el suyo ahora!

[Aprende más](#)



Modelo de instrumento	PMN
Molde de doble uso	Sellado, apertura y doble uso
Función de sellado	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de sellado	0,8-1,2 Ton
Función de desmontaje	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Presión de desmontaje	
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo	