

Molde De Prensado Por Infrarrojos De Laboratorio Para No Desmoldar

Número de artículo: PMI



Introducción

Agilice la preparación de muestras infrarrojas con los moldes no desmontables de KINTEK: consiga una alta transmitancia sin necesidad de desmoldar. Ideal para espectroscopia.

[Aprende más](#)

Modelo de instrumento	PMI-A	PMI-B
Forma de la muestra		
Material de la matriz	Carburo de tungsteno	
Dureza del penetrador	HRC68-HRC85	
Tamaño de la muestra	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
Profundidad de la cavidad	10mm(N)	5mm(N)
Dimensiones	Φ76*50*70mm(Largo*ancho*alto)	Φ76*30*70mm(Largo*Ancho*Alto)
Peso	0.76Kg	0.35Kg
Diagrama del tamaño de la prensa hidráulica de polvo		