

Prensa Hidráulica En Caliente De Laboratorio Para Investigación En Baterías De Estado Sólido Y Compuestos Poliméricos

Número de artículo: MY25



Introducción

Prensa hidráulica en caliente compacta de sobremesa para la compactación de electrolitos de baterías de estado sólido, laminación de membranas poliméricas y curado de compuestos. Cuenta con calefacción PID programable hasta 200 °C, presión hidráulica precisa de hasta 90 toneladas y mantenimiento automatizado de presión. Ideal para laboratorios de ciencia de materiales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	MY25
Temperatura de trabajo del plato	0 - 200 °C
Método de control de calefacción	Control programable PID
Potencia de calefacción	3500 W
Dimensiones del plato	300 mm x 300 mm
Distancia entre platos	50 mm
Rango de presión de trabajo	0 - 90 Toneladas
Método de control de presión	Control hidráulico PIDS con reposición automática
Precisión del sensor de presión	0,2% de la escala completa
Controlador del sistema	Controlador con pantalla táctil de 7 pulgadas
Fuente de alimentación	220 V / 50 Hz
Dimensiones del equipo	650 mm x 550 mm x 650 mm
Peso del equipo	350 kg