


Pren Hidráulico De Laboratorio De Calor Para La Preparación De Electrolitos De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: ZY03



Introducción

Esta compacta prensa hidráulica de calor de alta precisión para laboratorio ofrece calentamiento independiente de doble placa hasta 300°C, 5 toneladas de presión, refrigeración por agua integrada con control digital preciso para la preparación de electrolitos de baterías de estado sólido, laminación de compuestos poliméricos y fabricación de ensamblajes de electrodos y membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor / Especificación
Modelo	ZY03
Temperatura de Trabajo	0 – 300°C
Control de Temperatura	Pantalla Táctil de 7 pulgadas (Control PID)
Método de Calentamiento	Calentador integrado, calentamiento independiente de doble placa
Potencia de Calentamiento	700W
Tamaño de Placa	120 x 120 mm
Apertura de Placa	50 mm
Presión de Trabajo	0 – 5 Toneladas (50 kN)
Precisión del Control de Presión	±0.05 Toneladas (±0.5 kN)
Mantenimiento de Presión	Función de mantenimiento automático de presión y auto-reposición
Método de Refrigeración de Placa	Enfriamiento por agua circulante
Dimensiones	250 x 230 x 390 mm
Peso	55 kg
Alimentación	AC 220V, 50Hz
Certificación	CE