

Prensa Hidráulica De Laboratorio En Caliente Para Investigación De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: MY06



Introducción

Prensa hidráulica de sobremesa compacta para investigación de baterías de estado sólido, con placas calefactoras dobles, pantalla táctil programable y control preciso de temperatura hasta 300°C y 5 toneladas de fuerza. Ideal para la síntesis de electrolitos y laminación de electrodos, con mantenimiento automático de presión. Certificación CE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	MY06
Temperatura de trabajo	0 - 300°C
Precisión del control de temperatura	±1.5°C
Método de calefacción	Calentador integrado, calefacción independiente de doble placa
Tipo de controlador	Pantalla táctil programable (temperatura y presión)
Potencia de calefacción	1600 W
Dimensiones de la placa	120 mm × 120 mm
Apertura de la placa (espacio libre)	55 mm
Rango de presión de trabajo	0 - 5 Toneladas (T)
Precisión del control de presión	±0.05 Toneladas (T)
Función de mantenimiento de presión	Mantenimiento automático de presión y compensación automática
Dimensiones del equipo	350 mm × 350 mm × 580 mm
Peso del equipo	75 kg
Fuente de alimentación	AC 220V / 60Hz
Certificación	CE