

Prensa Hidráulica De Laboratorio Con Calentamiento Para Ensamblaje De Baterías De Estado Sólido E Investigación De Materiales Avanzados

Número de artículo: ZY09



Introducción

Prensa hidráulica de laboratorio compacta de sobremesa con calentamiento para el ensamblaje de baterías de estado sólido y la investigación de materiales avanzados. Calentamiento independiente de doble placa hasta 300°C, control programable mediante pantalla táctil, estabilización automática de presión y enfriamiento rápido por agua. Ideal para composites poliméricos, productos farmacéuticos y fabricación de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	ZY09
Rango de Temperatura de Trabajo	0 - 300 °C
Método de Calentamiento	Calentadores embebidos, calentamiento independiente de doble placa
Potencia de Calentamiento	1400 W
Dimensiones de la Placa	180 × 180 mm
Apertura de Placas (Daylight)	50 mm
Rango de Presión de Trabajo	0 - 30 T
Precisión de Control de Presión	±0.15 T
Mantenimiento de Presión	Mantenimiento automático de presión y compensación en tiempo real
Sistema de Enfriamiento	Placas de enfriamiento rápido mediante enfriador de agua de recirculación
Fuente de Alimentación	AC 110 V / 60 Hz
Controlador	Controlador programable de temperatura y presión con pantalla táctil
Dimensiones del Equipo	260 × 347 × 422 mm
Peso	150 kg