

Prensa Hidráulica De Laboratorio Manual Calentada Con Placas Calientes Integradas Máquina Prensa Hidráulica

Número de artículo: PCY



Introducción

Las prensas de laboratorio de precisión de KINTEK ofrecen una preparación de muestras eficiente y a alta temperatura para la investigación de materiales, farmacia y cerámica. ¡Explore los modelos ahora!

[Aprende más](#)

Modelo del instrumento	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
Rango de presión	0-5,0 toneladas	0-10,0 toneladas	0-10,0 toneladas	0-15,0 toneladas
Diámetro del pistón	50 mm (d) en cilindro de aceite cromado	65mm (d) en cilindro de aceite cromado	65mm (d) en cilindro de aceite cromado	95 mm (d) en cilindro de aceite cromado
Estructura general principal	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite	Equipo sin conexiones selladas para reducir los puntos de fuga de aceite
Temperatura de calentamiento del molde	Temperatura ambiente - 300,0C/500,0C	Temperatura ambiente - 300,0C/500,0C	Temperatura ambiente - 300,0C/500,0C	Temperatura ambiente - 300,0C/500,0C
Método de aislamiento	Placa aislante importada	Placa aislante importada	Placa aislante importada	Placa aislante importada
Método de enfriamiento	Enfriamiento rápido con refrigeración por agua [máquina de refrigeración por agua opcional]	Enfriamiento rápido con refrigeración por agua [máquina opcional de refrigeración por agua].	Enfriamiento rápido con refrigeración por agua [máquina opcional de refrigeración por agua].	Enfriamiento rápido con enfriamiento por agua [máquina de enfriamiento por agua opcional]
Tamaño de la placa caliente	Placa caliente doble 120×120mm(M×N)	Doble placa calefactora 180×180mm(M×N)	Doble placa calefactora 200×200mm(M×N)	Doble placa calefactora 300×300 mm(M×N)
Espacio de trabajo	140×140×60mm	180×180×60 mm	200×200×60 mm	300×300×65 mm
Dimensiones	250×230×390mm(L×A×H)	290×290×420mm(L×A×H)	320×290×420 mm (largo x ancho x alto)	450×420×450mm(L×A×H)
Suministro de energía	700W(220V/110V puede ser personalizado)	1000 W(220V/110V puede ser personalizado)	1200 W(220V/110V puede ser personalizado)	3000 W(220V/110V puede ser personalizado)
Peso	55 Kg	90 Kg	95 Kg	180Kg
Diagrama dimensional de la compresora de polvo	Ver imagen inferior	Ver imagen inferior	Ver imagen inferior	Ver imagen inferior