

Máquina Remachadora Manual De Lengüetas Para Supercondensadores Y Láminas De Electrodos De Baterías Cilíndricas

Número de artículo: CX15



Introducción

La máquina remachadora manual de lengüetas para condensadores cilíndricos, supercondensadores y láminas de electrodos de baterías ofrece un ancho de electrodo ajustable, un funcionamiento estable de 500 W y un mantenimiento sencillo para flujos de trabajo de ensamblaje en laboratorio y producción que requieren entornos de instalación limpios y controlados, así como suministro neumático.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Remachado de lengüetas de condensadores cilíndricos	Remachado de lengüetas en productos de condensadores cilíndricos durante las operaciones de ensamblaje de componentes.	Proporciona un equipo diseñado específicamente para la aplicación de remachado de condensadores cilíndricos establecida.
Ensamblaje de supercondensadores	Procesamiento de tareas de remachado de lengüetas de supercondensadores donde se requiere una unidad manual con suministro neumático.	Admite un paso de ensamblaje de supercondensadores definido con un ancho de lámina de electrodo ajustable.
Remachado de lengüetas de láminas de electrodos de baterías	Remachado de lengüetas asociadas con láminas de electrodos de baterías antes del trabajo de ensamblaje relacionado con las celdas.	Se adapta al ajuste del ancho de la lámina de electrodo según los requisitos del fabricante.
Investigación y desarrollo de baterías	Apoyo al trabajo de remachado de lengüetas controlado para la preparación de láminas de electrodos en entornos de I+D de baterías.	Combina un funcionamiento sencillo con un requisito claramente especificado de potencia, fuente de aire e instalación.
Laboratorios de desarrollo de condensadores	Realización de trabajos de remachado manual en componentes aplicables de condensadores cilíndricos y supercondensadores durante la actividad de desarrollo.	El mantenimiento conveniente y el rendimiento estable se adaptan a las tareas de procesamiento de laboratorio recurrentes.
Preparación de componentes de electrodos	Preparación de componentes de láminas de electrodos aplicables que requieren remachado de lengüetas como parte de un flujo de trabajo definido.	Ayuda a los equipos a establecer una estación de remachado manual dedicada en un entorno controlado adecuado.

Elemento	Especificación
Identificador del sitio	CX15
Uso previsto	Equipo para remachar lengüetas en condensadores cilíndricos, supercondensadores y láminas de electrodos de baterías
Modo de funcionamiento	Remachado manual de lengüetas
Ancho de la lámina de electrodo	Ajustable según los requisitos del fabricante
Fuente de alimentación	AC220V / 50Hz
Potencia	500W
Fuente de aire	5-8kg/cm2

Elemento	Especificación
Dimensiones del producto	500×400×1200mm
Peso	50KG
Entorno de instalación: humedad y polvo	Instalar en un lugar sin gotas de agua, vapor, polvo o polvo aceitoso
Entorno de instalación: gases y líquidos	Instalar en un lugar sin gases o líquidos corrosivos o inflamables
Entorno de instalación: contaminantes en el aire	Instalar en un lugar sin polvo flotante o partículas metálicas
Entorno de instalación: estabilidad	Instalar en un lugar firme y sin vibraciones
Entorno de instalación: interferencia eléctrica	Instalar en un lugar sin interferencias de ruido electromagnético