

Prensa Hidráulica De Calor Programable De Laboratorio Para La Fabricación De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: MY01



Introducción

Prensa hidráulica de calor con fuerza de 75 toneladas, control de presión programable, calentamiento de doble zona hasta 300°C, ideal para la consolidación de electrolitos de baterías de estado sólido, curado de compuestos poliméricos, laminación de electrodos; cuenta con compensación automática de presión, tasas de rampa ajustables, refrigeración por agua, opciones personalizables y certificación CE.

[Aprende más](#)

Parámetro Técnico	Especificación
Modelo	MY01
Fuerza Máxima	75 Ton (750 kN)
Método de Control de Presión	Control programable con tasa de rampa
Precisión del Control de Presión	±0.5% de Escala Completa
Compensación de Presión	Mantenimiento y reposición automáticos
Temperatura de Trabajo del Plato	0°C a 300°C
Control de Calentamiento del Plato	Calentamiento independiente de doble plato, PID programable con tasa de rampa
Dimensiones del Plato	500 mm x 500 mm
Distancia de Apertura del Plato (Luz)	100 mm
Método de Refrigeración del Plato	Refrigeración por agua circulante
Suministro Eléctrico	110V / 60Hz
Dimensiones de Instalación	1200 mm x 800 mm x 1550 mm
Peso del Equipo	Aproximadamente 1300 kg