

Prensa Hidráulica Caliente Para Laboratorio De Baterías De Estado Sólido Y Compuestos Poliméricos

Número de artículo: ZY08



Introducción

Prensa hidráulica caliente de laboratorio de sobremesa diseñada para el procesamiento de baterías de estado sólido y materiales compuestos poliméricos. Ofrece control de temperatura preciso hasta 300 °C, calentamiento de doble zona y presión hidráulica de hasta 30 toneladas para la fabricación uniforme de películas delgadas y pastillas. Ideal para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro técnico	Especificación / Valor
Modelo	ZY08
Dimensiones de las platens	300 mm × 300 mm
Rango de presión de trabajo	0 - 30 toneladas (0 - 300 kN)
Precisión de control de presión	±0,5 MPa
Mantenimiento y compensación de presión	Hidráulica manual con válvula estabilizadora de presión automática opcional
Temperatura de trabajo de las platens	Desde temperatura ambiente hasta 300 °C
Potencia de calentamiento	2 × 1500 W
Método de enfriamiento de las platens	Enfriamiento por agua circulante (compatible con enfriador de agua externo)
Fuente de alimentación	220-230 V / 50 Hz
Dimensiones del equipo	458 mm × 480 mm × 466 mm
Peso	260 kg