

Prensa Hidráulica En Caliente De Laboratorio Para El Desarrollo De Electrolitos Y Electrodo De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: ZY02



Introducción

Prensa hidráulica en caliente compacta de sobremesa diseñada para el desarrollo de electrolitos y electrodos de baterías de estado sólido. Cuenta con platillos de calentamiento duales, refrigeración por agua y control de presión automatizado con interfaz táctil para un control de temperatura preciso hasta 300°C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Modelo	ZY02
Rango de presión de trabajo	0 a 40 Toneladas (0-40T)
Precisión del control de presión	±0.1 Tonelada
Mantenimiento y compensación de presión	Mantenimiento en tiempo real automatizado y microcompensación automática
Temperatura de trabajo del platillo	0°C a 300°C
Potencia de calentamiento	1800W
Dimensiones del platillo	200 mm × 200 mm
Luz del platillo (Distancia)	< 50 mm
Método de refrigeración del platillo	Enfriamiento por circulación de agua
Interfaz de control de temperatura	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Suministro eléctrico	220V / 50Hz
Dimensiones de configuración (A × P × H)	950 mm × 470 mm × 525 mm
Peso del equipo	220 kg