


Prensa Hidráulica De Calor Para Laboratorio De Investigación De Baterías De Estado Sólido

Número de artículo: ZY14



Introducción

Esta prensa hidráulica de calor de laboratorio ofrece un control preciso de temperatura y presión para la investigación de baterías de estado sólido. Cuenta con placas calefactoras duales de hasta 300°C, fuerza de 10 toneladas, refrigeración por agua integrada para una estabilización térmica rápida, pantalla táctil de 7 pulgadas y mantenimiento automático de la presión.

[Aprende más](#)

Parámetro Técnico	Valor de Especificación
Modelo	ZY14
Temperatura de Trabajo de la Placa	Ambiente a 300°C
Potencia de Calentamiento	2800 W
Dimensiones de la Placa	200 × 200 mm
Luz Diurna (Apertura de Placas)	50 mm
Rango de Presión de Trabajo	0 - 10 Toneladas Métricas (aprox. 0 - 100 kN)
Precisión de Control de Presión	±0.1 Tonelada Métrica (±1 kN)
Función de Mantenimiento de Presión	Mantenimiento automático de presión con microcompensación en tiempo real
Método de Refrigeración de Placas	Refrigeración por agua circulante
Fuente de Alimentación	AC 110V / 60Hz
Interfaz del Controlador	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Dimensiones Físicas	320 × 290 × 420 mm
Peso Neto	100 kg